

SAI-Y-4/3 M8-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci****Všeobecné objednací údaje**

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Verze | Konektor Y, M8 / M8 |
| Objednací číslo | 1524720000 |
| Typ | SAI-Y-4/3 M8-M8 |
| GTIN (EAN) | 4050118329926 |
| Množství | 1 ks |

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 15 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Cykly zapojování | ≥ 100 | Hlavní materiál krytu | PUR |
| Jmenovité napětí | 24 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Kódování | M8 = ne | Povrch kontaktu | Au (zlato) |
| Počet pólů | 4 | Připojení stínění | Ne |
| Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C | Stupeň krytí | IP67 |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

Údaje o připojení

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor | M8 konektor samice | Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor | M8 konektor samice |
| Skupinový výstup - zásuvný konektor | M8 konektor samec | Utahovací moment | M8: 0,5 - 0,6 Nm |

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-104

Obecné údaje

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|--------------|
| Cykly zapojování | ≥ 100 | Hlavní materiál krytu | PUR |
| Jmenovité napětí | 24 V | Jmenovitý proud | 4 A |
| Kódování | M8 = ne | Povrch kontaktu | Au (zlato) |
| Počet pólů | 4 | Připojení stínění | Ne |
| Připojovací závit | M8 / M8 | Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C |
| Stupeň krytí | IP67 | Vnější prům. vodiče | - |
| Závažnost znečištění | 3 | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002925 | ETIM 7.0 | EC002925 |
| ETIM 8.0 | EC002925 | ETIM 9.0 | EC002925 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0 |

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL FIELDWIRING EN |

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení

