

SAI-Y-4/3 M8-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации****Основные данные для заказа**

Исполнение	Y-образный соединитель, M8/M8
Номер для заказа	1524720000
Тип	SAI-Y-4/3 M8-M8
GTIN (EAN)	4050118329926
Кол.	1 Шт.

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 15 g

Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	4
Наружный диаметр провода	-	Номинальное напряжение	24 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	PUR
Поверхность контакта	Au (золото)	Соединительная резьба	M8/M8
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100
Экранированное соединение	Нет		

Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем	Штекер M8	Момент затяжки	M8: 0,5–0,6 Нм
Одиночный выход 1 — вставной разъем	Гнездо M8	Одиночный выход 2 — вставной разъем	Гнездо M8

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	PUR	Поверхность контакта	Au (золото)
Степень загрязнения	3	Циклы коммутации	≥ 100
Экранированное соединение	Нет		

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-104

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d9f8df28-a704-45a9-a1cb-1fe1442b5ef0

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN

SAI-Y-4/3 M8-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема соединений

