

**ZQV 2.5N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Oranžová
Objednávací číslo	<a href="#">1527540000</a>
Typ	ZQV 2.5N/2
GTIN (EAN)	4050118448467
Množství	60 ks

## ZQV 2.5N/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24,7 mm	Hloubka (v palcích)	0,972 inch
Výška	2,8 mm	Výška (v palcích)	0,11 inch
Šířka	7,9 mm	Šířka (v palcích)	0,311 inch
Čistá hmotnost	1,124 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Typ montáže	Přímá montáž	Typ upevnění	Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	24 A
-----------------	------

## Propojka

Počet propojených svorkovnic	2
------------------------------	---

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

## Všeobecně

Počet pólů	2
------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 V Napětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami
----------------------	--

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**ZQV 2.5N/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Technické údaje [Zuken E3.S](#)Uživatelská dokumentace [2434520000\\_BED-ANL.ZQV\\_A\\_REIHE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury