

ZQV 2.5N/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange |
| Art.nr. | 1527640000 |
| Typ | ZQV 2.5N/7 |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 |
| Förp. | 20 Stück |

ZQV 2.5N/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 24,7 mm | Byggdjup (tum) | 0,972 inch |
| Höjd | 2,8 mm | Bygghöjd (tum) | 0,11 inch |
| Bredd | 33,4 mm | Byggbredd (tum) | 1,315 inch |
| Nettovikt | 4,05 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
|-----------------|----------------|

Allmänt

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 7 |
|-------------|---|

Märkdata

| | |
|-----------|------|
| Märkström | 24 A |
|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Material | Wemid | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | |
|------------------|--------|
| Delning i mm (P) | 5,1 mm |
|------------------|--------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|
| Montagesätt | instucken | Monteringstyp | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Ja | | |

Överkoppling

| | |
|----------------------------|---|
| Antal överkopplade plintar | 7 |
|----------------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används |
|--------------------|---|

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

ZQV 2.5N/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter

[Zuken E3.S](#)

Användardokumentation

[2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf](#)[StorageConditionsTerminalBlocks](#)[User Manual ZQV 2.5](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer