

**ZQV 4N/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange
Art.nr.	<a href="#">1527990000</a>
Typ	ZQV 4N/6
GTIN (EAN)	4050118332919
Förp.	20 Stück

## ZQV 4N/6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	27,95 mm	Byggdjup (tum)	1,1 inch
Höjd	2,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,11 inch
Bredd	34,3 mm	Byggbredd (tum)	1,35 inch
Nettovikt	4,347 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Drifttemperatur	-60 °C...130 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60	Varaktig driftstemperatur, max.	130

## Allmänt

Antal poler	6
-------------	---

## Märkdata

Märkström	32 A
-----------	------

## Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Delning i mm (P)	6,1 mm
------------------	--------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Ja
-------------	-----------	----------------------------	----

## Överkoppling

Antal överkopplade plintar	6	Märkström 2-polig	32 A
Märkström flerpilig	32 A	Typ	Överkoppling

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
--------------------	--

## ZQV 4N/6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DNVGL certificate</a> <a href="#">BV certificate</a> <a href="#">RINA certificate</a> <a href="#">Lloyds Register Certificate</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">User Manual ZQV 2.5</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	