

**ZQV 4N/3 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Zásuvné propojky nabízejí snadnou manipulaci a rychlou instalaci. To ušetří během instalace hodně času ve srovnání se šroubovými řešeními.

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 6.10, Izolované: Ano, 32 A, Modrá
Objednávací číslo	<a href="#">1528080000</a>
Typ	ZQV 4N/3 BL
GTIN (EAN)	4050118333008
Množství	60 ks

## ZQV 4N/3 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	27,95 mm	Hloubka (v palcích)	1,1 inch
Výška	2,8 mm	Výška (v palcích)	0,11 inch
Šířka	16 mm	Šířka (v palcích)	0,63 inch
Čistá hmotnost	2,117 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Provozní teplota	-60 °C...130 °C
Trvalá provozní teplota, min.	-60	Trvalá provozní teplota, max.	130

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

## Další technická data

Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano
--------------	----------	---------------------------------------	-----

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

## Propojka

Jmenovitý proud, 2 póly	32 A	Jmenovitý proud, více pólů	32 A
Počet propojených svorkovnic	3	Typ	Spojovací konektor

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	6,1 mm
-----------------	--------

## Všeobecně

Počet pólů	3
------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Z důvodu stability a teploty je možné vylomit pouze 60 % kontaktních prvků Použití křížových konektorů snižuje jmenovité napětí na 400 V Napětí se snížilo na 25 V, pokud jsou použity křížové spoje s prázdnými řeznými hranami
----------------------	--

## ZQV 4N/3 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">DNVGL certificate</a>
	<a href="#">BV certificate</a>
	<a href="#">RINA certificate</a>
	<a href="#">Lloyds Register Certificate</a>
	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf</a>
	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
	<a href="#">User Manual ZQV 2.5</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>