


ZQV 4N/9 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, blå
Art.nr.	1528220000
Typ	ZQV 4N/9 BL
GTIN (EAN)	4050118333107
Förp.	20 Stück

ZQV 4N/9 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	27,95 mm	Byggdjup (tum)	1,1 inch
Höjd	2,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,11 inch
Bredd	52,6 mm	Byggbredd (tum)	2,071 inch
Nettovikt	5,506 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Drifttemperatur	-60 °C...130 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60	Varaktig driftstemperatur, max.	130

Allmänt

Antal poler	9
-------------	---

Märkdata

Märkström	32 A
-----------	------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Delning i mm (P)	6,1 mm
------------------	--------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	explosionstestat utförande	Ja
-------------	-----------	----------------------------	----

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	9	Märkström 2-polig	32 A
Märkström flerpilig	32 A	Typ	Överkoppling

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 V Spänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används
--------------------	--

ZQV 4N/9 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DNVGL certificate BV certificate RINA certificate Lloyds Register Certificate Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks User Manual ZQV 2.5
Kataloger	Catalogues in PDF-format