

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Set
Art.nr.	1529580000
Typ	IE-FC-SET-SPDED001-KN-P
GTIN (EAN)	4050118334432
Förp.	1 Stück
Referensprodukt	1450510000 1450550000 1450730000 1019570000 1962840000

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	134 mm	Byggdjup (tum)	5,276 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1,575 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2,638 inch
Nettovikt	451 g		

Allmänna data

Material lock	Polykarbonat PC		
Material ram	Zinkpressgjutning		
Produktlansering	Set		
Referensprodukt	Kardinalitet	1	
	Referens	IE-FC-SFP-KNOB	
	Kardinalitet	1	
	Referens	IE-FC-SP-PWB/2ST	
	Kardinalitet	1	
	Referens	IE-FCI-PWB-DE	
	Kardinalitet	1	
	Referens	IE-BI-USB-A	
	Kardinalitet	1	
	Referens	IE-BI-RJ45-C	
Skyddsklass	IP 65, i slutet tillstånd		

Tekniska data:

Datainsatser	USB 2.0 A/A, RJ45-koppling kat. 6A	Insatsplatta	2 x data, 1 x effekt, Skärmad
Kraftinsatser	Uttag DE	Märkspänning för uttag	250 V
Märkström för uttag	16 A	Ram	Plastkåpa

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
---------------------	------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:49:46 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[GL_FrontCom](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-SET-SPDED001-KN-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

