

**BUGH BOX WM4 C BT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Фотоэлектрические разъемы WM4 C**

- один обжатый контакт для кабелей 4 мм<sup>2</sup> и 6 мм<sup>2</sup>
- Сертификат TÜV в соответствии с последним стандартом IEC 62852
- Может быть нагружен номин. током до 35 А

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, female
Номер для заказа	<a href="#">1530630000</a>
Тип	BUGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335453
Кол.	100 Шт.

## BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 5,5 g

## Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -40 °C

Температура при длительном использовании, макс. 85 °C

## Технические данные

Вид защиты IP 65, IP67, IP2x, открытый  
Наружный диаметр кабеля, мин. 5,5 мм  
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 6 mm<sup>2</sup>  
Расчетное напряжение 1500 V DC (IEC)  
Сертификаты TÜV Rheinland (IEC 62852)  
Тип кабеля 2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014

Наружный диаметр кабеля, макс. 7 мм  
Номинальный ток 35 A  
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 4 mm<sup>2</sup>  
Резьба (наружная) M 12  
Степень загрязнения 2

## Гарантия

Период времени 2 года

## Классификации

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9.1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

## Важное примечание

Сведения об изделии Контакты заказываются отдельно

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">WM4 C TÜV certificate</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">BPZL WM4C LANG</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Multi-Tool PV Set



При использовании **многофункционального инструмента** Weidmüller предлагает многофункциональный инструмент для обработки фотоэлектрических соединений.

## Основные данные для заказа

Тип	MULTITOOL PV SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40321530000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Аксессуар, Инструмент,
GTIN (EAN)	4064675031758	Экстрактор контактов
Кол.	1 Шт.	

## Инструменты



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

## Основные данные для заказа

Тип	MULTI-STRIPAX PV	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40490000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем
GTIN (EAN)	4032248973262	
Кол.	1 Шт.	

## BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Аксессуар



Крышка для защиты от пыли «Dustcap VSSO» защищает Weidmüller и фотоэлектрические соединители типа 4 от попадания пыли и грязи.

«SafetyClip» защищает фотоэлектрические соединители Weidmüller от случайного открывания, они могут быть разблокированы только специальным многофункциональным инструментом.

## Основные данные для заказа

Тип	VSSO WM4 C	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1854870000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Плоская конструкция
GTIN (EAN)	4050118047479	
Кол.	100 шт.	

## ... для фотоэлектрических соединительных разъемов



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	CTF PV WM4	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1822870000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Обжимной инструмент для
GTIN (EAN)	4050118006254	фотогальванических контактов, механическая, без сменных
Кол.	1 шт.	вставок

## BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Розеточные контакты



## Фотоэлектрические разъемы WM4 C

- один обжатый контакт для кабелей 4 мм<sup>2</sup> и 6 мм<sup>2</sup>
- Сертификат TÜV в соответствии с последним стандартом IEC 62852
- Может быть нагружен номин. током до 35 А

## Основные данные для заказа

Тип	BUKO WM4 C BT	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4500670000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118335477	
Кол.	100 шт.	
Тип	BUKO WM4 C RL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4500770000</a>	Фотоэлектрическое оборудование, Промышленный разъем, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118335491	
Кол.	4 500 шт.	