

BUGH WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**WM4 C fotovoltaiikus csatlakozók**

- egy zsugorító érintkező a 4 mm² és a 6 mm²-es kábelekhöz
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

Általános rendelési adatok

Verzió	Fotovoltaiikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, female
Rendelési szám	1530690000
Típus	BUGH WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335347
Qty.	100 Stück

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 11,6 g

Műszaki adatok

Jóváhagyások	TÜV Rheinland (IEC 62852)	Kábel külső átmérője, max.	7 mm
Kábel külső átmérője, min.	5,5 mm	Kábeltípus	2 Pfg1169/08.07, EN 50618:2014
Külső menet	M 16	Névleges feszültség	1500 V DC (IEC)
Névleges áram	35 A	Szennyezés súlyossága	2
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP2x nyitva		

Garancia

Időköz 2 év

Besorolások

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ETIM 9.0	EC002928
ECLASS 9.0	22-57-92-03	ECLASS 9,1	27-44-01-07
ECLASS 10.0	27-44-01-07	ECLASS 11.0	22-57-02-92
ECLASS 12.0	22-57-02-92	ECLASS 13.0	22-57-02-92

Fontos megjegyzés

Termékinformáció Kérjük, az érintkezőket külön rendelje meg

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	WM4 C TÜV certificate
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	BPZL WM4C LANG
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	MULTI-STRIPAX PV	Verzió
Rendelési szám	1190490000	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó
GTIN (EAN)	4032248973262	
Qty.	1 Stück	

Tartozékok



A "Dustcap VSSO" porvédő sapka védelmet nyújt a Weidmüller és a 4-es típusú szolár csatlakozók számára a por és a szennyeződések ellen.

A "SafetyClip" biztonsági kapocs megvédi a Weidmüller szolár csatlakozókat a nem szándékolt kinyitástól, és csak a speciális többcélú szerszám használatával oldható ki.

Általános rendelési adatok

Típus	VSSO WM4 C	Verzió
Rendelési szám	1254870000	Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakítás
GTIN (EAN)	4050118047479	
Qty.	100 Stück	

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Multi-Tool PV Set



A **többfunkciós szerszámmal**, a Weidmüller sokoldalú szerszámot kínál a PV szolár csatlakozók feldolgozásához.

Általános rendelési adatok

Típus	MULTITOOL PV SET	Verzió
Rendelési szám	8771530000	Fotovoltaikus egységek, Tartozékok, Működtető szerszám,
GTIN (EAN)	4064675031758	Kiszedőszerszám
Qty.	1 Stück	

... fotovoltaikus dugaszoló csatlakozókhoz



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	CTF PV WM4	Verzió
Rendelési szám	1222870000	Fotovoltaikus egységek, Krimpelő szerszám fotovoltaikus
GTIN (EAN)	4050118006254	érintkezőkhöz, Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
Qty.	1 Stück	

BUGH WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hüvelyes érintkezők



WM4 C fotovoltaikus csatlakozók

- egy zsugorító érintkező a 4 mm² és a 6 mm²-es kábelekhez
- TÜV jóváhagyással a legfrissebb IEC 62852 szabvány szerint
- Legfeljebb 35 A névleges árammal terhelhető

Általános rendelési adatok

Típus	BUKO WM4 C BT	Verzió
Rendelési szám	1530670000	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118335477	
Qty.	100 Stück	
Típus	BUKO WM4 C RL	Verzió
Rendelési szám	1530770000	Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118335491	
Qty.	4 500 Stück	