

CMA-3151-250-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Strömomvandlare med analog utgång**

Enkel omvandling av "stora" strömmar (100 - 500 A AC) till analogt värde utan mellanled. Passar för nedströms apparater, t.ex. detektering av gränsvärden.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Primärström: 250 A, Utgång : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Load: 1 VA
Art.nr.	1531930000
Typ	CMA-3151-250-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337204
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	71 mm	Byggdjup (tum)	2,795 inch
Höjd	117,8 mm	Bygghöjd (tum)	4,638 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3,15 inch
Nettovikt	250 g		

Elektriska attribut

Load	1 VA	Primärström	250 A
Sekundärström	0...0.02 A	noggrannhetsklass	0,5

Mått spänningsförande ledare

Rundledare	28 mm	Skena	30 x 10 mm
------------	-------	-------	------------

Tekniska egenskaper

Isolationsklass	E	Nominell frekvens	50 Hz
Skyddsklass	IP20	Värmeklassad varaktig ström $I_{Termisk}$	1,5 x $I_{nominell}$

Utgång

Utgångsspänning, kommentar	0...10 V, 2...10 V (med 24 V DC hjälpspanning)	Utgångsström	0...20 mA, 4...20 mA (med 24V DC hjälpspanning)
----------------------------	--	--------------	---

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar



Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of Conformity
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CMA-3151-250-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



Connection diagram

