

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Áramváltó analóg kimenettel**

A „magas” áram egyszerű átalakításáért (100–500 A AC) analóg értékke, köztes lépések nélkül. Alkalmas az egymást követő eszközök számára, pl. határérték-érzékeléshez.

Általános rendelési adatok

Verzió	Primer áram: 100 A, Output : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Terhelés: 1 VA
Rendelési szám	1531940000
Típus	CMA-3151-100-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337211
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	71 mm	Mélység (coll)	2,795 inch
Magasság	117,8 mm	Magasság (coll)	4,638 inch
Szélesség	80 mm	Szélesség (coll)	3,15 inch
Nettó tömeg	250 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-5 °C...40 °C
-------------------	---------------

Dimensions of live conductors

Kör keresztmetszetű vezeték	28 mm	Sín	30 x 10 mm
-----------------------------	-------	-----	------------

Electrical attributes

Primer áram	100 A	Szekunder áram	0...0.02 A
Terhelés	1 VA	Tűrésosztály	0,5

Technical properties

Névleges frekvencia	50 Hz	Szigetelés osztály	E
Termikus névleges folytonos áram $I_{termikus}$	$1,5 \times I_{névleges}$	Védelmi osztály	IP20

Kimenet

Kimenő feszültség, megjegyzés	0...10 V, 2...10 V (24 V DC segéd feszültséggel)	Kimenő áram	0...20 mA, 4...20 mA (24V DC segéd feszültséggel)
-------------------------------	--	-------------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések



Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

CMA-3151-100-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



Connection diagram

