

BG ARGH HQP ALU PT6 CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**HQ-adapter för FieldPower®**

verktygslös installation som en FieldPower ledningstätning

Passar för HQ 4/2, HQ 8 och HQ 17 plug-in kontakt-donsinsatser

Finns som tillval med låsbart skyddshölje (skydd mot återinkoppling, enligt EN 60204-1)

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Adapter, FieldPower® tätningsinsats, HQ-adapter, IP 65, med motsvarande kapsling, Polykarbonat, glasfiberförstärkt, Låsbar: Ja
Art.nr.	1532210000
Typ	BG ARGH HQP ALU PT6 CS
GTIN (EAN)	4050118337600
Förp.	1 Stück

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	60,11 mm	Byggdjup (tum)	2,367 inch
Höjd	39 mm	Bygghöjd (tum)	1,535 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2,283 inch
Nettovikt	34,99 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Silikon	Nej
Färgkod	grå, RAL 7032	Byggform	HQ-adapter
Skyddsklass	IP 65, med motsvarande kapsling	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Låsbar	Ja	Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® förslutningsplats
Utförande	Adapter, Låsbart hus		

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Inbyggnadsläge, monteringsanvisning	i FieldPower® förslutningsplats
Silikon	Nej	Skyddsklass	IP 65, med motsvarande kapsling

version

Byggform	HQ-adapter
----------	------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

BG ARGH HQP ALU PT6 CS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	UL Certificate FieldPower® HQ adapter Manufacturer's Declaration FieldPower® plug-in connectors and HQ adapters
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP Success story – FieldPower® customer reference PRO-EL Success story – FieldPower® Kundenreferenz PRO-EL
Meddelande om produktändring	Product Change Notification FieldPower® HQ Adapter Produktänderungsmitteilung FieldPower® HQ Adapter
Kataloger	Catalogues in PDF-format

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

8-polig



Kompakta mått och ändå stor. De elektriska datavärdena talar för sig själva. De beprövade HE-Crimpkontakterna kan användas även här. Antal poler: **8 (+PE)** / Mått: **16 A** / Mått: **500 V** / Mått enligt UL/CSA: **600 V ac/dc** /  Crimpanslutning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQ 8 MC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1919970000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4032248557943	Byggstorlek: HQ
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HQ 8 FC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1919980000	HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 8, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4032248557950	Byggstorlek: HQ
Förp.	1 Stück	

chassiekåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassiekåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQP ALU CS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1354950000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118157215	Chassiekåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HQP ALU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003040000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248697977	Chassiekåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kabelkåpa, kabelingång uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQP TOLU 1PG16	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003070000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248698004	Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 Stück	Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16

Kabelkåpa, kabelingång på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQP TSLU 1PG16	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003090000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248698028	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 Stück	Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

17-polig



HQ-serien – stora funktioner i en kompakt design. De elektriska värdena talar för sig själva. De beprövade HD-crimpkontakterna kan användas även här.

Vid crimpanslutning är ledaranslutningarna konstruerade som crimpkontakter. Den etablerade crimpanslutningen har använts som standard i årtionden.

Crimpkontakter ingår inte i insatserna.

Poltal: 17 (+PE)

Märkström: **10 A**

Märkspänning **250 V**

Nominell spänning enligt UL/CSA: **600 V AC/DC**

Crimpanslutning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQ 17 MC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003210000	HDC - Kontakt, Hane, 250 V, 10 A, Antal poler: 17, Crimpanslutning.
GTIN (EAN)	4032248698202	Byggstorlek: HQ
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HQ 17 FC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003200000	HDC - Kontakt, Hylsa, 250 V, 10 A, Antal poler: 17, Crimpanslutning.
GTIN (EAN)	4032248698196	Byggstorlek: HQ
Förp.	1 Stück	

4/2-polig



HQ-serien – kompakt konstruktion men ändå stor. De elektriska egenskaperna talar för sig själva. De beprövade HD- och HX-crimpkontakterna kan användas även här. Ledaranslutningarna är utformade som crimpkontakter. Den beprövade crimpanslutningen har använts som standard under flera decennier.

Crimpkontakter ingår inte i leveransen av insatser.

Poltal: **4/2 (+PE)**

Märkström: **40/10 A**

Märkspänning: **690/250 V**

Märkspänning enligt UL/CSA: **600 V AC/DC**

Crimpanslutning

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQ 4/2 FC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003160000	HDC - Kontakt, Hylsa, 690 V, 40 A, Antal poler: 6, Crimpanslutning.
GTIN (EAN)	4032248698158	Byggstorlek: HQ
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HQ 4/2 MC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003170000	HDC - Kontakt, Hane, 690 V, 40 A, Antal poler: 6, Crimpanslutning.
GTIN (EAN)	4032248698165	Byggstorlek: HQ
Förp.	1 Stück	

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQP DOD 2BO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003140000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248698073	Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HQP DOD 2BO CS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1251670000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118052329	Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HQP DMD 2BO CS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1251660000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4050118052312	Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen
Förp.	1 Stück	
Typ	HDC HQP DMD 2BO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003130000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248698066	Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, Standard
Förp.	1 Stück	

BG ARGH HQP ALU PT6 CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kabelkåpa, kabelingång uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQM TOLU 1PG21	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003080000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248698011	Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 Stück	Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21

Kabelkåpa, kabelingång på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HQM TSLU 1PG21	Artikelbeteckning
Art.nr.	1003100000	HDC - kapsling, Byggstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65 (i ijackat tillstånd),
GTIN (EAN)	4032248698035	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 Stück	Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21