

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | FrontCom, Obvodový jistič ovládaný zbytkovým proudem s nadproudovou ochranou (RCBO), Vložka Power velká, RCBO |
| Objednací číslo | 1534250000 |
| Typ | IE-FCI-PWB-RCBO |
| GTIN (EAN) | 4050118337938 |
| Množství | 1 ks |

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 71 g

Teploty

Provozní teplota -5 °C...40

Obecné údaje

| | | |
|--------------|--------------------|--|
| Stupeň krytí | Typ produktu | Obvodový jistič ovládaný zbytkovým proudem s nadproudovou ochranou (RC-BO) |
| IP20 | | |
| Typ vložky | Vložka Power velká | |

Upnutelné vodiče

Průřez připojení vodiče, extrémně flexibil-1.5 ... 2.5 mm²
ní s koncovkou

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------|
| Průřez připojení vodiče, extrémně flexibil- ní s koncovkou | min. | 1,5 mm ² |
| | max. | 2,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, flexibilní s kon- covkou | 1.5 ... 2.5 mm ² | |
| Průřez připojení vodiče, flexibilní s kon- covkou | max. | 2,5 mm ² |
| | min. | 1,5 mm ² |
| Průřez připojení vodiče, pevný | 1.5 ... 2.5 mm ² | |
| Průřez připojení vodiče, pevný | max. | 2,5 mm ² |
| | min. | 1,5 mm ² |
| Typ připojení | Šroubové připojení | |

Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV) TAA000022B

Technické údaje

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Charakteristika spínání | Typ C | I Δ m | 500 A |
| I Δ n | 30 mA | Jmenovitý proud | 16 A |
| Provozní napětí | 230 V AC | Typ připojení | Šroubové připojení |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6 |

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL FrontCom](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)
[Manual](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)


Brožury [MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Charakteristika spínání**

IE-FCI-PWB-RCBO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Příslušenství pro FrontCom Vario****Všeobecné objednací údaje**

| | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | IE-FC-PWPC | Verze |
| Objednací číslo | 6450820000 | FrontCom, Dotyková ochrana |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Množství | 1 ks | |