

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Maradékárammal működtetett kismegszakító túláramvédelemmel (RCBO), Insert Power large, RCBO
Rendelési szám	1534250000
Típus	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Qty.	1 Stück

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 71 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -5 °C...40

Általános adatok

Betét típusa	Terméktípus	Maradékárammal működtetett kismegszakító túláramvédelemmel (RCBO)
Insert Power large		
Védelmi osztály	IP20	

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1,5 ... 2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1,5 ... 2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	max. 2,5 mm ² min. 1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1,5 ... 2,5 mm ²

Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	I Δ m	500 A
I Δ n	30 mA	Kioldási karakterisztika	Typ C
Névleges áram	16 A	Üzemi feszültség	230 V AC

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[GL_FrontCom](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kioldási karakterisztika



IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-PWPC	Verzió
Rendelési szám	1450820000	FrontCom, Érintésvédelem
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qty.	1 Stück	