

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtalighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Restströmstyrd automatsäkring med överströmsskydd (RCBO), Insats Power stor, RCBO
Art.nr.	1534250000
Typ	IE-FCI-PWB-RCBO
GTIN (EAN)	4050118337938
Förp.	1 Stück

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	71 g
-----------	------

Temperaturer

Drifttemperatur	-5 °C...40
-----------------	------------

Allmänna data

Insats typ	Insats Power stor	Produktlansering	Restströmstyrd automat-säkring med överströms-skydd (RCBO)
Skyddsklass	IP20		

Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp	Skruvanslutning
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	max. 2,5 mm ² min. 1,5 mm ²
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm ²
Ledarens anslutningsarea fintrådigt med ändhylsa	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Ledarens anslutningsarea, solid	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Ledarens anslutningsarea, styv	1.5 ... 2.5 mm ²

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
---------------------	------------

Tekniska data

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Driftsspänning	230 V AC
I _{Δm}	500 A	I _{Δn}	30 mA
Märkström	16 A	Utlösningsskarakteristik	Typ C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[GL_FrontCom](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[MB FREECONCONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Utlösningsskarakteristik



IE-FCI-PWB-RCBO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör för FrontCom Vario



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-PWPC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450820000	FrontCom, Beröringsskydd
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 Stück	