

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Avbildning liknande

Kapslingssortimentet Klippon[®] POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd. Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 77 mm, Bredd: 109 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålblåt förzinkad, förzinkad, Silver
Art.nr.	1534340000
Typ	POK MOPL 1212 MINI
GTIN (EAN)	4050118338218
Förp.	1 Stück

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Höjd	77 mm	Bygghöjd (tum)	3,031 inch
Bredd	109 mm	Byggbredd (tum)	4,291 inch
Montagemått höjd	52 mm	Montagemått bredd	95 mm
Nettovikt	88 g		

Allmänna uppgifter

Material	Stålplåt förzinkad	Materialtjocklek	1,5 mm
Yta	förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

POK MOPL 1212 MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Djup 7,5 mm

Klippon® K-serie, tillbehör



Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST K41	Artikelbeteckning
Art.nr.	8000003439	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 105 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118652628	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 Stück	