

**POWERSTRIPPER AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledaränden
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Verktyg, Avisoleringsautomat
Art.nr.	<a href="#">1534740000</a>
Typ	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
Förp.	1 Stück
Reservdelar	<a href="#">2007320000</a> <a href="#">2007330000</a> <a href="#">2007340000</a> <a href="#">2007350000</a> <a href="#">1120920000</a> <a href="#">2007360000</a> <a href="#">2007370000</a> <a href="#">2007380000</a> <a href="#">2007390000</a> <a href="#">1120910000</a> <a href="#">2819820000</a>

Skapandedatum den 29 april 2024 14:04:27 CEST

**POWERSTRIPPER AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	230 mm	Byggdjup (tum)	9,055 inch
Höjd	520 mm	Bygghöjd (tum)	20,472 inch
Bredd	254 mm	Byggbredd (tum)	10 inch
Nettovikt	17 000 g		

**Avisoleringsautomater**

Avisoleringslängd	20 - 120 mm	Drivning	Elektro-pneumatisk
Instickslängd	80 mm	Max. avmantlingsarea	11,9
Max. avmantlingslängd	120	Min. avmantlingsarea	3,5 mm
Min. avmantlingslängd	25	Takttid	ca. 3 s
Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

**Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Användardokumentation	<a href="#">Powerstripper AM 12 EN</a> <a href="#">Powerstripper AM 12 DE</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## POWERSTRIPPER AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledaränden
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

## Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA VRM 0,78	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007330000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392692	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007340000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392814	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007360000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392562	
Förp.	1 Stück	
Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2819820000</a>	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4064675343363	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1120920000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901869	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007390000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392807	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007370000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392555	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1120910000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901920	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 0,55	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007320000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392685	
Förp.	1 Stück	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007380000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 Stück	

Skapandedatum den 29 april 2024 14:04:27 CEST

**POWERSTRIPPER AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

Typ	AIMESA VRM 1,65	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007350000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392746	
Förp.	1 Stück	

## POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Reservdelar

## Tillbehör / reservdelar



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

## Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA VRM 0,78	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007330000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392692	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 1,13	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007340000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392814	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 2,53	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007360000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392562	
Förp.	1 Stuck	
Typ	4-FOLD BLADE PS AM 12	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2819820000</a>	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4064675343363	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 2,09	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1120920000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901869	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 4,37	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007390000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392807	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 3,01	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007370000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392555	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 6,20	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1120910000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4032248901920	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 0,55	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007320000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392685	
Förp.	1 Stuck	
Typ	AIMESA VRM 3,49	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007380000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753	
Förp.	1 Stuck	

Skapandedatum den 29 april 2024 14:04:27 CEST

**POWERSTRIPPER AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Reservdelar**

Typ	AIMESA VRM 1,65	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2007350000</a>	Tillbehör, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392746	
Förp.	1 Stück	