

## KLIPPON CS STB 1-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC EX



Místní řízení pomocí řídicí stanice Klippon® Control Station s certifikací pro venkovní prostředí: malá příkazová a signalizační zařízení.

Schválené ovládací a zobrazovací prvky v nerezových, hliníkových nebo polyesterových krytech.

Chcete své pracovní procesy řídit a zabezpečit v nebezpečných oblastech. Pro místní řízení – schválená řešení krytů Klippon® s řídicími a zobrazovacími prvky.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON STB 1 SS, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Podsvícené tlačítko – zelené, 2 spínací kontakty, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Objednací číslo	<a href="#">1537230000</a>
Typ	KLIPPON CS STB 1-1
GTIN (EAN)	4050118341416
Množství	1 ks
Referenční výrobek	<a href="#">1002690000</a>
Kabelová průchodka	<a href="#">1460050000</a>

Datum vytvoření 28. dubna 2024 23:07:33 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,209 inch
Hloubka s přídatnými komponenty	96 mm	Výška	120 mm
Výška (v palcích)	4,724 inch	Šířka	120 mm
Šířka (v palcích)	4,724 inch	Rozměr při montáži – šířka	145 mm
Čistá hmotnost	1 418 g		

## Teploty

Okolní teplota	-55 °C...+55 °C
----------------	-----------------

## Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení (ATEX)	TUEV14ATEX7606X	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Č. osvědčení, svorkovnice (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)	LMP 21.0019X		

## Všeobecné informace

1 pozice v krytu	Podsvícené tlačítko – zelené	Design kontaktů	2 spínací kontakty
Provozní napětí, max.	250 V	Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max.	1,5 mm <sup>2</sup> – T6 10 A, 1,5 mm <sup>2</sup> – T5 16 A, 2,5 mm <sup>2</sup> – T6 16 A
Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max.	1,5 mm <sup>2</sup> – T4 16 A, 1,5 mm <sup>2</sup> – T5 10 A, 2,5 mm <sup>2</sup> – T5 16 A	Akční členy	
Barva akčního členu	zelená barva	Vrtané otvory strana B	Tlačítko 1 x M20
Připojení víka	M5 šroub se šestihlannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami	Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků	EPDM
Materiál těsnění krytu	Silikon (VMQ)	Utahovací moment šroubů víka	2,5 Nm
Utahovací moment uzemňovacího kolíku	7,5 Nm	Externí uzemnění	Uzemňovací kolíky M6, nerezová ocel
Vnitřní uzemnění	Uzemňovací kolíky M6 x 10 integrované ve víku, nerezová ocel	Označování	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIC T°C Db
Plocha upnutí kabelové průchodky, max.	12 mm	Plocha upnutí kabelové průchodky, min.	3 mm
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Osvětlené tlačítko, barva akčního členu	zelená barva
Typ montáže	Montáž na stěnu	Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku
Odolnost proti nárazu	4 joulů v souladu s IEC 60079-0	Teplotní třída	T4, T5, T6
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)		

## Kryt

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Vrtané otvory strana B	1 x M20
----------	---------------------------------	------------------------	---------

## KLIPPON CS STB 1-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

### Osvědčení

Schválení

**ATEX**

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">TUEV14ATEX7606X</a> <a href="#">IECEXITA14.0013X</a> <a href="#">INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">PI KLIPPON CS EN</a>

## KLIPPON CS STB 1-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

