

KLIPPON CS K41-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IEC EX



Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex[®] Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon[®] z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON K41 EX, aluminium AISi12, Moduł podświetlenia - zielony, Przycisk - zielony, 1 zestaw rozwierny, 1 zestaw zwierny, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537520000
Typ	KLIPPON CS K41-4
GTIN (EAN)	4050118341836
Ilość	1 Szt.
produkt referencyjny	9526920000
Dławnica kablowa	1460070000

Data sporządzenia 6 maja 2024 07:08:55 CEST

KLIPPON CS K41-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	81 mm	Głębokość (cale)	3,189 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	103 mm	Wysokość	122 mm
Wysokość (cale)	4,803 inch	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4,724 inch	Masa netto	1 092 g

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...+55 °C
-----------------------	-----------------

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXITA14.0013X	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)	LMP 21.0019X
nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Moduł podświetlenia - zielony	2. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony
wersja styku	1 zestyk rozwierny, 1 zestyk zwierny	Napięcie robocze, max.	250 V
Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A	Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A
Siłowniki	Przycisk	Kolor elementu wykonawczego	zielony
otwory wiercone strona B	1 x M25	Mocowanie wieka	Śruby z łbem Torx®-20
Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM	Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)
Moment dokręcania śrub wieka	2,5 Nm	Moment dokręcania bolca uziemiającego	2,5 Nm
Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M4, stal nierdzewna	Uziemienie wewnętrzne	Zacisk uziomowy
Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	18 mm
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	10 mm	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2,5 mm ²
Kolor modułu podświetlenia	zielony	rodzaj montażu	montaż naścienny
Powierzchnia	Powlekane proszkowo	udarność	4 dżuli wg IEC60079-0
Klasa temperaturowa	T4, T5, T6	tworzywo	aluminium AISi12

obudowy

otwory wiercone strona B	1 x M25	tworzywo	aluminium AISi12
--------------------------	---------	----------	------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

KLIPPON CS K41-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d75c8142-044b-4eeb-8182-dc036aa6a21e

Dopuszczenia

Dopuszczenia

ATEX**Pobieranie**Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[TUEV14ATEX7606X](#)[IECEXITA14.0013X](#)[INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury



[PI KLIPPON CS EN](#)

KLIPPON CS K41-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



KLIPPON CS K41-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Klippon® K - Uchwyt naścienny**

seria Klippon® K, akcesoria

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	KLIPPON K MF KIT 25	Wykonanie
Nr zam.	9527590000	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Stopa montażowa, nakładki
GTIN (EAN)	4032248014071	mocujące, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 33.5 mm, Głębokość: 12
Ilość	1 Szt.	mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301, srebrny