THM PLUS M PERFORATOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Řezací souprava
Objednací číslo	1540770000
Typ	THM PLUS M PERFORATOR
GTIN (EAN)	4050118345711
Množství	1 ks

THM PLUS M PERFORATOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1 700 g

Systémy značení

Verze	Perforátor na smršťovací objímky, tiskárna THM Plus M

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format