

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Krimpovací sety

### Všeobecné objednací údaje

Verze	Sortiment nástrojů na nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek: PZ 10 HEX, Nástroj k odizolování: STRIPAX, Krimpovací rozsah, min.: 0.14, Barevný kód: DIN
Objednací číslo	<a href="#">1542260000</a>
Typ	CRIMPSET PZ 10 HEX D
GTIN (EAN)	4050118347111
Množství	1 ks
Balení	Plastový box

Datum vytvoření 9. května 2024 1:36:26 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	261 mm	Hloubka (v palcích)	10,276 inch
Výška	57 mm	Výška (v palcích)	2,244 inch
Šířka	338 mm	Šířka (v palcích)	13,307 inch
Čistá hmotnost	1 809 g		

## Technické údaje

Popis výrobku	Souprava včetně krimpovacího nástroje pro šestihran do 10 mm <sup>2</sup> , odizolovacího nástroje a koncovek v barevném kódu DIN
---------------	---

## Třídění

Balení	Plastový box	Barevný kód	DIN
Krimpovací rozsah, max.	10 mm <sup>2</sup>	Krimpovací rozsah, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Nástroj k nalisování koncovek	PZ 10 HEX	Nástroj k odizolování	STRIPAX
Číslo AEH	2 900 pcs.		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H2,5/15D BL	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019160000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Modrá	volné
GTIN (EAN)	4008190028732		
Množství	500 ks		

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,75/14D GR	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019040000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Šedá	volné
GTIN (EAN)	4008190099077		
Množství	500 ks		

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H4,0/20D GR	Verze		Balení	
Objednací číslo	<a href="#">6019200000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Šedá		volné	
GTIN (EAN)	4008190126575				
Množství	500 ks				

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/14D W	Verze		Balení	
Objednací číslo	<a href="#">6019010000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Bílá		volné	
GTIN (EAN)	4008190120931				
Množství	500 ks				

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### baleny volně v plastovém sáčku



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,0/14D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019080000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190090623		
Množství	500 ks		

### Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

### Všeobecné objednací údaje

Typ	STRIPAX	Verze	
Objednací číslo	<a href="#">6005000000</a>	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Množství	1 ks		

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Krabice



- Tělo kufříku vyrobeno z nerozbitného polypropylenu
- Přenosné a uspořádané úložiště s minimální potřebou místa
- Se dvěma robustními posuvnými zámky
- Kufříky a skříňky na výrobky lze umístit postavené a lze je bezpečně stohovat, aniž by sklouzly
- Lze rozdělit vkladacími přepážkami

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KOFFER PSC4-01	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6028860000</a>	Nářadí, Krabice na sortiment
GTIN (EAN)	4032248304608	
Množství	1 ks	

### Crimping tools



### Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

### Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ 10 HEX	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6445070000</a>	Nástroj k nalisování koncovek vedení, 0.25mm², 10mm², Šestihranné
GTIN (EAN)	4050118250312	krimpování
Množství	1 ks	

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## baleny volně v plastovém sáčku



- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H1,5/14D SW	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019120000</a>	vodič a dutinka, standard, 10 mm, 8 mm, černá	volné
GTIN (EAN)	4008190153793		
Množství	500 ks		

Jmenovitý průřez vodiče 6,0 mm<sup>2</sup>

- dodávány volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

## Všeobecné objednací údaje

Typ	H6,0/20D GE	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019220000</a>	vodič a dutinka, standard, 14 mm, 12 mm, Žlutá	volné
GTIN (EAN)	4008190151607		
Množství	100 ks		

## CRIMPSET PZ 10 HEX D

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Jmenovitý průřez vodiče 10 mm<sup>2</sup>



- dodáváno volně v plastovém sáčku
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování
- Jiné barevné kódování

### Všeobecné objednací údaje

Typ	H10,0/22D R	Verze	Balení
Objednací číslo	<a href="#">6019240000</a>	vodič a dutinka, standard, 15 mm, 12 mm, Červená	volné
GTIN (EAN)	4008190075385		
Množství	100 ks		