

## IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Set
Objednací číslo	<a href="#">1543680000</a>
Typ	IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P
GTIN (EAN)	4050118348842
Množství	1 ks
Referenční výrobek	<a href="#">1450520000</a> <a href="#">1450630000</a> <a href="#">1450730000</a> <a href="#">1019570000</a> <a href="#">1962840000</a> <a href="#">1450820000</a>

Datum vytvoření 20. května 2024 10:37:18 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	134 mm	Hloubka (v palcích)	5,276 inch
Výška	40 mm	Výška (v palcích)	1,575 inch
Šířka	67 mm	Šířka (v palcích)	2,638 inch
Čistá hmotnost	493,15 g		

## Obecné údaje

Materiál krytu	Polykarbonát PC		
Materiál rámu	Tlakově litý zinek		
Referenční výrobek	Závažnost	1	
	Reference	<a href="#">IE-FC-SFP-KEY2</a>	
	Závažnost	1	
	Reference	<a href="#">IE-FC-IP-PWB/2ST</a>	
	Závažnost	1	
	Reference	<a href="#">IE-FC-I-PWB-DE</a>	
	Závažnost	1	
	Reference	<a href="#">IE-BI-USB-A</a>	
	Závažnost	1	
	Reference	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>	
	Závažnost	1	
	Reference	<a href="#">IE-FC-PWPC</a>	
Stupeň krytí	IP 65, v zavřeném stavu		
Typ produktu	Set		

## Technické údaje

Datové vložky	USB 2.0 A/A, RJ45 spojka kat.6 <sub>A</sub>	Jmenovité napětí pro konektor samici	250 V
Jmenovitý proud pro konektor samici	16 A	Rám	Plastový kryt, Zamykatelné klíčem
Tisk	Včetně pevného štítku: „Pouze obsluha!“, „USB“, „Ethernet“, „230 V AC“	Vkládací deska	2x data, 1x napájení, Nestíněné
Výkonové vložky	Konektor samice DE		

## Obecné standardy

Č. osvědčení (DNV)	TAA000022B
--------------------	------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [GL FrontCom](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

### IE-FC-SET-IPDEK001-KY-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

