

IE-CL240W-PP-BASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kontaktlös och underhållsfri energiöverföring upp till 240 W – FreeCon Contactless erbjuder högsta prestanda med de minsta dimensionerna och maximal effektivitet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kontaktlös kraftöverföring, Primärsida
Art.nr.	1547440000
Typ	IE-CL240W-PP-BASE
GTIN (EAN)	4050118352887
Förp.	1 Stück

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3,937 inch
Längd	100 mm	Bygglängd (tum)	3,937 inch
Nettovikt	1,236 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...45	Anmärkning: omgivningstemperatur (service)	Ta hänsyn till (temperatur-)derating
-----------------	-------------	--	--------------------------------------

Allmänna data

Centrum, offset	max. 5 mm	Inkopplingstid	1 s
Kapslingsmaterial	Lackerat zink-pressgjutgods, Lock PBT	Laster	Induktiva och resistiva laster
Luftspalt	0...5 mm	Power-gränssnitt	PROFINET PushPull Power
Skyddsklass	IP65	Teknologi, utförande	Induktiv resonanskoppling
vikt	1 020 g		

Elektriska egenskaper

LED-displej	Driftsindikering via flerfärgad LED	Primärspänning	24 V DC (21,6...26,4 V DC)
Verkningsgrad	max. 91 %		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002714	ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714	ETIM 9.0	EC002714
ECLASS 9.0	27-27-01-01	ECLASS 9.1	27-27-01-01
ECLASS 10.0	27-27-01-01	ECLASS 11.0	27-27-01-01
ECLASS 12.0	27-27-40-01	ECLASS 13.0	27-27-40-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

IE-CL240W-PP-BASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EMV / EMC Test CE_FreeCon_Contactless.pdf
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Short Manual Manual DE
Informationstext	Whitepaper FreeCon Contactless Whitepaper FreeCon Contactless
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Deratingkurva



IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Batterimodul



Modul med 5 batterier med kapaciteter från 1,2 Ah till 17Ah kan mata upp till 40 A i 30 minuter eller 1 A i 30 timmar och är fullt kompatibla med DC UPS styrenheter CP DC UPS 24V 20A/10A och CP DC UPS 24V 40A. DURAeco-serien är en flexibel och enkel lösning i en kostnadseffektiv utformning.

Allmänna beställningsdata

Typ	CP A BATTERY 24V DC17AH	Artikelbeteckning
Art.nr.	1251110000	Batteri
GTIN (EAN)	4050118043136	
Förp.	1 Stück	

Set



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-VAPM-24V	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068910000	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN)	4032248823079	
Förp.	10 Stück	

IE-CL240W-PP-BASE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6/17 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1880120000	ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248478804	
Förp.	200 Stück	

UPS-styrenhet



UPS-styrenheten bildar tillsammans med den tillhörande batterimodulen och nätenheten ett komplett DC UPS-system. Under normal drift, kopplas ingångsspänningen från UPS-styrenheten direkt till lasten. Vid strömavbrott (DC ingångsspänningsfall) växlar systemet genast över till batteridrift. När nätaggregatet har återställts, växlar systemet tillbaka till normal drift och batteriet laddas av den inbyggda laddaren.

Tre reläutgångar, liksom tre aktiva transistorutgångar och en kontrolleringsgång för att låsa batteridriften, ger fullständig fjärrstyrd kontroll genom PLC- eller DCS-styrning. Flera olika driftslägen och en lättanvändlig statusskärm ger snabba feldiagnoser och optimal anpassning till applikationen.

Allmänna beställningsdata

Typ	CP DC UPS 24V 20A/10A	Artikelbeteckning
Art.nr.	1370050010	UPS styrmodul
GTIN (EAN)	4050118202335	
Förp.	1 Stück	