


**IE-CL240W-PP-REMOTE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Бесконтактная передача электроэнергии при мощности до 240 Вт без потребности в техобслуживании — FreeCon Contactless обеспечивает непревзойденное качество работы при минимальных размерах и максимальной эффективности.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Бесконтактная передача электроэнергии, Вторичная сторона
Номер для заказа	<a href="#">1547450000</a>
Тип	IE-CL240W-PP-REMOTE
GTIN (EAN)	4050118353051
Кол.	1 Шт.

## IE-CL240W-PP-REMOTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Длина	100 мм	Длина (в дюймах)	3,937 inch
Масса нетто	1 020 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...45	Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация)	Следует учитывать ухудшение параметров
---------------------	-------------	---	--

## Электрические свойства

Вторичное напряжение	24 В пост. тока (19,2...28,8 В пост. тока)	Вторичный ток, макс.	10 А
КПД	max. 91 %	Светодиодная индикация	Индикация состояния посредством многоцветного светодиода

## Классификации

ETIM 6.0	EC002714	ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714	ETIM 9.0	EC002714
ECLASS 9.0	27-27-01-01	ECLASS 9.1	27-27-01-01
ECLASS 10.0	27-27-01-01	ECLASS 11.0	27-27-01-01
ECLASS 12.0	27-27-40-01	ECLASS 13.0	27-27-40-01

## Общие данные

Вид защиты	IP65	Воздушный зазор	0...5 mm
Время соединения	< 500 ms	Вторичный ток, макс.	10 А
Масса	1 020 g	Нагрузки	Индуктивные и резистивные нагрузки
Основной материал корпуса	Цинк (литье под давлением), окрашенный, Крышка PBT	Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power
Смещение от центра	макс. 5 мм	Технология, исполнение	Индуктивно-резонансное соединение

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**IE-CL240W-PP-REMOTE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EMV / EMC Test</a> <a href="#">CE_FreeCon_Contactless.pdf</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Manual EN</a> <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Short Manual</a> <a href="#">Manual DE</a>
Информационный документ	<a href="#">Whitepaper FreeCon Contactless</a> <a href="#">Whitepaper FreeCon Contactless</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-CL240W-PP-REMOTE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



### Кривая ухудшения параметров



## IE-CL240W-PP-REMOTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Блок управления ИБП



Блок управления ИБП вместе с соответствующим аккумуляторным модулем и блоком питания формируют комплексную систему ИБП пост. тока. При нормальной работе входное напряжение с блока управления ИБП подводится напрямую к нагрузке. В случае перебоя с сетевым питанием (падения входного напряжения пост. тока) система мгновенно переключается на работу от аккумулятора. После восстановления сетевого электроснабжения система возвращается в обычный режим работы, а аккумулятор полностью заряжается с помощью встроенного зарядного устройства.

Три релейных выхода, а также три дополнительных активных транзисторных выхода и вход управления для блокировки работы аккумулятора обеспечивают полное дистанционное управление с помощью средств SPS или DCS. Многочисленные режимы работы и удобное отображение состояния обеспечивают быструю диагностику отказов и оптимальную настройку для системы заказчика.

## Основные данные для заказа

Тип	CP DC UPS 24V 20A/10A	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050050010</a>	Блок управления ИБП
GTIN (EAN)	4050118202335	
Кол.	1 шт.	

## IE-CL240W-PP-REMOTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 6/17 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	680120000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 17 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248478804	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

## Батареи для ИБП



5 аккумуляторных модулей мощностью от 1,2 до 17 Ач могут подавать питание до 40 А в течение 30 минут или 1 А в течение 30 часов и полностью совместимы с блоками управления ИБП пост. тока CP DC UPS 24 В 20 А/10 А и CP DC UPS 24 В 40 А. И, конечно, серия DURAeco - это гибкое и простое в использовании решение в экономичной конструкции.

## Основные данные для заказа

Тип	CP A BATTERY 24V DC17AH	Исполнение
Номер для заказа	11110000	Батарея
GTIN (EAN)	4050118043136	
Кол.	1 Шт.	

## IE-CL240W-PP-REMOTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Комплекты



Силовой соединительный разъем PushPull Power  
согласно спецификации PROFINET

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-24V	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4038910000</a>	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканый комплект
GTIN (EAN)	4032248823079	
Кол.	10 шт.	