

URS 4.0 CA 100-2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------|
| Verzió | Automata gépek, Pótalkatrész |
| Rendelési szám | 1550250000 |
| Típus | URS 4.0 CA 100-2.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118356946 |
| Qty. | 1 Stück |

URS 4.0 CA 100-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|----------|--------|-----------------|------------|
| Magasság | 105 mm | Magasság (coll) | 4,134 inch |
| Átmérő | 160 mm | Nettó tömeg | 1 100 g |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001597 | ETIM 7.0 | EC001597 |
| ETIM 8.0 | EC001597 | ETIM 9.0 | EC001597 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-26-02 | ECLASS 9,1 | 27-24-26-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-26-02 | ECLASS 11.0 | 27-24-26-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-26-02 | ECLASS 13.0 | 27-24-26-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|