

### URS 0.34 CA 100-2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesamiento
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesamiento de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

#### Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
Código	<a href="#">1550340000</a>
Tipo	URS 0.34 CA 100-2.5
GTIN (EAN)	4050118357110
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 22 de mayo de 2024 12:11:18 CEST

## URS 0.34 CA 100-2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3,937 inch
Diámetro	160 mm	Peso neto	1.100 g

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02
ECLASS 12.0	27-24-26-02	ECLASS 13.0	27-24-26-02

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--