

CAN SUB-D SK TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SUB-D
Art.nr.	1550590000
Typ	CAN SUB-D SK TERM PS
GTIN (EAN)	4050118357134
Förp.	1 Stück

CAN SUB-D SK TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	17 mm	Byggdjup (tum)	0,669 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2,126 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1,811 inch
Nettovikt	97 g		

Temperaturer

Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, ic-ke-kondenserande
-----------	---

Tekniska data för D-sub-kontakt

Anslutningsvinkel	90°	BUS, PG gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane
BUS, kabelgränssnitt	Skruvanslutning	BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane
Datahastighet	1 Mbps	Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, ic-ke-kondenserande
Kapslingsmaterial	ZnAl	Låsning	UNC4-40
Programmeringsgränssnitt	Ja	Skyddsklass	IP30
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-20...+70 ° C
Termineringsmotstånd finns	Ja		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN