

CAN SUB-D SK35 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Verzió	SUB-D
Rendelési szám	1550600000
Típus	CAN SUB-D SK35 TERM
GTIN (EAN)	4050118357073
Qty.	1 Stück

CAN SUB-D SK35 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16,8 mm	Mélység (coll)	0,661 inch
Magasság	64,8 mm	Magasság (coll)	2,551 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1,811 inch
Nettó tömeg	100 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Adatsebesség	1 Mbps	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Ház fő anyaga	ZnAl	Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 ° C
Kimenő könyök	35°	PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Aljzat
PROFIBUS kábelcsatlakozás	Csavaros csatlakozás	Programming interface	Nem
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Rendszerelés	UNC4-40
Terminating resistor available	Igen	Védelmi osztály	IP30

Besorolások

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ccc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN