

CAN SUB-D SK35 TERM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | SUB-D |
| Art.nr. | 1550600000 |
| Typ | CAN SUB-D SK35 TERM |
| GTIN (EAN) | 4050118357073 |
| Förp. | 1 Stück |

CAN SUB-D SK35 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 16,8 mm | Byggdjup (tum) | 0,661 inch |
| Höjd | 64,8 mm | Bygghöjd (tum) | 2,551 inch |
| Bredd | 46 mm | Byggbredd (tum) | 1,811 inch |
| Nettovikt | 100 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------|--|
| Fuktighet | Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande |
|-----------|--|

Tekniska data för D-sub-kontakt

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|-----------------|
| Anslutningsvinkel | 35° | BUS, kabelgränssnitt | Skruvanslutning |
| BUS-gränssnitt | Sub - D, 9-polig, Hona | Datahastighet | 1 Mbps |
| Fuktighet | Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande | Kapslingsmaterial | ZnAl |
| Låsning | UNC4-40 | Programmeringsgränssnitt | Nej |
| Skyddsklass | IP30 | Stickcykler | ≥ 200 |
| Temperaturområde kapsling | -20...+70 °C | Termineringsmotstånd finns | Ja |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001132 | ETIM 7.0 | EC001132 |
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-02 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3ccc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|------------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | FL FIELDWIRING EN |