

SAI-SUB-D 9 SK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Verzió	SUB-D
Rendelési szám	1551080000
Típus	SAI-SUB-D 9 SK35
GTIN (EAN)	4050118357707
Qty.	1 Stück

SAI-SUB-D 9 SK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	16,8 mm	Mélység (coll)	0,661 inch
Magasság	64,5 mm	Magasság (coll)	2,539 inch
Szélesség	46 mm	Szélesség (coll)	1,811 inch
Nettó tömeg	20 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Ház fő anyaga	ZnAl
Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 °C	Kimenő könyök	35°
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Érintkező	PROFIBUS kábelcsatlakozás	Csavaros csatlakozás
Programming interface	Nem	Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
Reteszelés	UNC4-40	Terminating resistor available	Nem
Védelmi osztály	IP30		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ccc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN