

SAI-SUB-D 9 SK35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SUB-D
Art.nr.	1551080000
Typ	SAI-SUB-D 9 SK35
GTIN (EAN)	4050118357707
Förp.	1 Stück

SAI-SUB-D 9 SK35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	16,8 mm	Byggdjup (tum)	0,661 inch
Höjd	64,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,539 inch
Bredd	46 mm	Byggbredd (tum)	1,811 inch
Nettovikt	20 g		

Temperaturer

Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande
-----------	--

Tekniska data för D-sub-kontakt

Anslutningsvinkel	35°	BUS, kabelgränssnitt	Skruvanslutning
BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane	Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande
Kapslingsmaterial	ZnAl	Låsning	UNC4-40
Programmeringsgränssnitt	Nej	Skyddsklass	IP30
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-20...+70 °C
Termineringsmotstånd finns	Nej		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ccc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN