


A2C 1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Att mata genom effekt, signaler och data är det klassiska kravet inom elteknik och styrskåpsbyggnation. Det isolerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas design är funktionerna som skiljer sig. En genomgångsradplint är lämplig för anslutning och/eller anslutning av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslutningsnivåer som är på samma potential eller isolerade mot varandra.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Genomgångs-radplint, PUSH IN, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, blå |
| Art.nr. | 1552820000 |
| Typ | A2C 1.5 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118359732 |
| Förp. | 100 Stück |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| Djup | 33,5 mm | Byggdjup (tum) | 1,319 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 34 mm | Höjd | 55 mm |
| Bygghöjd (tum) | 2,165 inch | Bredd | 3,5 mm |
| Byggbredd (tum) | 0,138 inch | Nettovikt | 4,04 g |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C | | |

Märkdata IECEx/ATEX

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | TUEV16ATEX7909U | Certifikat nr. (IECEx) | IECExTUR16.0036U |
| Max. spänning (ATEX) | 550 V | Ström (ATEX) | 15 A |
| Ledararea max. (ATEX) | 1,5 mm ² | Max. spänning (IECEx) | 550 V |
| Ström (IECEx) | 15 A | Ledararea max. (IECEx) | 1,5 mm ² |
| Märkning EN 60079-7 | Ex eb II C Gb | Ex 2014/34/EU märkning | II 2 G D |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Monteringsanvisning | Montageskena | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Skena | TS 35 | | |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|--|--------------------------|------|----------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 1,5 mm ² | | |
| Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,5 mm ² | | |
| Anslutningsområde, max. | 1,5 mm ² | | |
| Anslutningsområde, min. | 0,14 mm ² | | |
| Anslutningsriktning | övre | | |
| Anslutningstyp | PUSH IN | | |
| Antal anslutningar | 2 | | |
| Avisoleringslängd | 8 mm | | |
| Klingmått | 0,4 x 2,0 mm | | |
| Ledararea, entrådig, max. | 1,5 mm ² | | |
| Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm ² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1,5 mm ² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1 mm ² | | |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | | |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm ² | | |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 | | |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 | | |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 1,5 mm ² | | |
| Rörlängd för beslag i ledarände med plastkrage DIN 46228/4 | Ledarens anslutningsarea | min. | 0,14 mm ² |
| | | max. | 0,75 mm ² |
| | Rörlängd | max. | 8 mm |
| | | min. | 6 mm |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Rörlängd för beslag i ledarände utan plastkrage DIN 46228/1

| | | |
|--------------------------|----------|----------------------|
| Rörlängd | min. | 5 mm |
| Ledarens anslutningsarea | nominell | 0,25 mm ² |
| Rörlängd | nominell | 6 mm |
| Ledarens anslutningsarea | min. | 0,5 mm ² |
| | max. | 1 mm ² |
| Rörlängd | nominell | 10 mm |
| Ledarens anslutningsarea | nominell | 1,5 mm ² |

Tolkdorn enligt 60 947-1

A1

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN

Märkdata

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Märkarea | 1,5 mm ² | Märkspänning | 500 V |
| Märkspänning DC | 500 V | Märkström | 17,5 A |
| Ström med max. ledare | 17,5 A | Normer | IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ | Märkstötspänning | 6 kV |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0,56 W | Nedsmuttningsgrad | 3 |
| Överspänningskategori | III | | |

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|------------------------|-----------------|------------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA) | 200039-70089609 | Ledararea max. (CSA) | 14 AWG |
| Ledararea min. (CSA) | 26 AWG | Spänning grupp B (CSA) | 300 V |
| Spänning grupp C (CSA) | 300 V | Spänning grupp D (CSA) | 600 V |
| Ström Gr B (CSA) | 13 A | Ström Gr C (CSA) | 13 A |
| Ström Gr D (CSA) | 5 A | | |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Certifikat nr (cURus) | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 14 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 14 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 26 AWG | Spänning grupp B (cURus) | 300 V |
| Spänning grupp C (cURus) | 300 V | Spänning grupp D (cURus) | 600 V |
| Ström Grupp D (cURus) | 5 A | Ström grupp B (cURus) | 13 A |
| Ström grupp C (cURus) | 13 A | | |

Materialdata

| | | | |
|---------------------|--------|--------------------------------|-----|
| Material | Wemid | Färgkod | blå |
| Färg manöverelement | orange | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |

Systemparametrar

| | | | |
|------------------------------|-------|----------------------------|-----|
| Ändplatta krävs | Ja | Antal potentialer | 1 |
| Antal våningar | 1 | Antal klämsäten per våning | 2 |
| Antal potentialer per våning | 1 | PE-anslutning | Nej |
| Skena | TS 35 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Nej | PEN-Funktion | Nej |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------|--------|----------------------------|--------------|
| Montagesätt | ihakad | Monteringsanvisning | Montageskena |
| Monteringstyp | TS 35 | explosionstestat utförande | Ja |
| med rastapp | Nej | rastbar | Nej |
| Öppna sidor | höger | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

Viktig hänvisningstext

Produktinformation För ändhylsorna H1/10 och H1.5/10 gäller en avisoleringslängd på 10 mm.

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-------------------------|--------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E60693 |
| Certifikat nr (cURusEX) | E184763 |

A2C 1.5 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Attestation of Conformity UKCA Ex Attestation of Conformity IECEX Certificate ATEX Certificate DNVGL certificate CCC Ex Certificate CB Testreport CB Certificate UKCA Ex Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Teknikuppgifter | Zuken E3.S |
| Upphandlingsspecifikation | Klippon® Connect 1552820000 EN Klippon® Connect 1552820000 DE |
| Användardokumentation | NTI_A2C 1.5.pdf NTI_ALO 6 Usage of terminals in EXi atmospheres StorageConditionsTerminalBlocks NTI ALO 16 User Manual AXC 1.5-16 |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2003750000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1 600 Stück | |
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1755270000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 500 Stück | |
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE GE | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1369480000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | Weidmueller, gul |
| Förp. | 500 Stück | |

A-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | APP 1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2488970000 | A-serien, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118499216 | |
| Förp. | 50 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Specialtryck



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/3.5 MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1767730000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 100 Stück | |
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007790000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347 | Weidmueller, enligt kundönskan |
| Förp. | 320 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Specialtryck



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.


- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/3.5 PLUS MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007760000 | WS, Plintmärkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393262 | enligt kundönskan |
| Förp. | 192 Stück | |

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 10/3.5 PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2003760000 | WS, Plintmärkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424454 | vit |
| Förp. | 960 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SDS 0.4X2.0X60 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2749260000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | 0.4 mm |
| Förp. | 1 Stück | |

A-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | AEB 35 SC/1 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1991920000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118376722 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2661300000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702187 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | AEB 35 SC/1 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2475310000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118487114 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2661280000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702163 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | AEB 35 SCL/1 V0 GY | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2661290000 | A-serien, Ändvinkel |
| GTIN (EAN) | 4050118702170 | |
| Förp. | 20 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

1.5 mm²1.5
mm²

Ändplattor fästs på den sista radplintens öppna sida före ändvinkeln. Genom att använda ändplattan upprätthålls radplintens funktion och den angivna märkspänningen. Ett beröringsskydd av spänningsförande delar säkerställs och avslutningsplinten är fingersäker.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | AEP 2C 1.5 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1552610000 | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359701 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | AEP 2C 1.5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1552600000 | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118359602 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | AEP 2C 1.5 OR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2052350000 | A-serien, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4050118411980 | |
| Förp. | 50 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DEK 5/3.5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/3.5 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007100000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| Förp. | 1 000 Stück | |

1.5 mm²1.5
mm²

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/9 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985660000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370478 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985640000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370461 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/6 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985610000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370492 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985800000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370393 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985580000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370416 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985730000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370454 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985710000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370256 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985620000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370300 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/6 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985510000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370188 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985500000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118369991 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/10 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985680000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370539 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985410000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118369861 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985630000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370522 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985650000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370324 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985490000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370201 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 11:08:34 CEST

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/50 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985820000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370270 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985600000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370225 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985570000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370317 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985520000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370195 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/5 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985590000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370430 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985560000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370409 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985540000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370218 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/9 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985790000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370386 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985480000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370096 | Isolerad: Ja, 17.5 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/7 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985750000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370249 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/2 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985530000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370423 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985700000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370331 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/20 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985810000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370355 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |

Skapandedatum den 9 maj 2024 11:08:34 CEST

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 1.5N/3 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985670000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370348 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/4 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985690000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370515 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/8 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985770000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370508 | Isolerad: Ja, 17.5 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/50 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985720000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118370546 | 3.50, Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 1.5N/3 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1985550000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370485 | Isolerad: Ja, 17.5 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |

Digitala strömmättingar



Digitala strömmätningstänger och strömmätningstångtillsatser används för mätning av lik- och växelströmmar. Den avgörande fördelen med dessa instrument ligger i att mätningen kan utföras utan att strömmen bryts.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | ZUB MULTIMETER | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 9205270000 | Multimeter: |
| GTIN (EAN) | 4032248723522 | |
| Förp. | 1 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WS 8/3.5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/3.5 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007140000 | WS, Plintmärkning, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391893 | |
| Förp. | 1 000 Stück | |

A-serien



Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | AAM 1.5 YE FLASH | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2635520000 | Plintmärkning, 6.2 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 gul |
| GTIN (EAN) | 4050118674088 | |
| Förp. | 40 Stück | |

A2C 1.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

A-serien



A
Series

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ATPG 1.5 MI-R | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1991880000 | Testadapter (plint), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376715 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | ATPG 1.5-10 L | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1991890000 | Testadapter (plint), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647 | |
| Förp. | 50 Stück | |