

**CAN SUB-D M12 TERM PS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	SUB-D
Art.nr.	<a href="#">1555280000</a>
Typ	CAN SUB-D M12 TERM PS
GTIN (EAN)	4050118361094
Förp.	1 Stück

## CAN SUB-D M12 TERM PS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	16,8 mm	Byggdjup (tum)	0,661 inch
Höjd	59 mm	Bygghöjd (tum)	2,323 inch
Bredd	46,5 mm	Byggbredd (tum)	1,831 inch
Nettovikt	89 g		

## Temperaturer

Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, ic-ke-kondenserande
-----------	---

## Tekniska data för D-sub-kontakt

Anslutningsvinkel	90°	BUS, PG gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane
BUS, kabelgränssnitt	M12 A-kodat, stift + uttag	BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hona
Datahastighet	1 Mbps	Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, ic-ke-kondenserande
Kapslingsmaterial	ZnAl	Låsning	UNC4-40
Programmeringsgränssnitt	Ja	Skyddsklass	IP30
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-20...+70 ° C
Termineringsmotstånd finns	Ja		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>