

## CAN SUB-D M12 180 TERM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Verzió	SUB-D
Rendelési szám	<a href="#">1555290000</a>
Típus	CAN SUB-D M12 180 TERM
GTIN (EAN)	4050118361216
Qty.	1 Stück

## CAN SUB-D M12 180 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	14,8 mm	Mélység (coll)	0,583 inch
Magasság	80,7 mm	Magasság (coll)	3,177 inch
Szélesség	31 mm	Szélesség (coll)	1,22 inch
Nettó tömeg	90 g		

## Hőmérsékletetek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

## SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Adatsebesség	1 Mbps	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Ház fő anyaga	ZnAl	Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 ° C
Kimenő könyök	180°	PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Aljzat
PROFIBUS kábelcsatlakozás	M12 A-coded, pin + socket	Programming interface	Nem
Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül	Rendszerelés	UNC4-40
Terminating resistor available	Igen	Védelmi osztály	IP30

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>