

CAN SUB-D M12 180 TERM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SUB-D
Art.nr.	1555290000
Typ	CAN SUB-D M12 180 TERM
GTIN (EAN)	4050118361216
Förp.	1 Stück

CAN SUB-D M12 180 TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	14,8 mm	Byggdjup (tum)	0,583 inch
Höjd	80,7 mm	Bygghöjd (tum)	3,177 inch
Bredd	31 mm	Byggbredd (tum)	1,22 inch
Nettovikt	90 g		

Temperaturer

Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande
-----------	--

Tekniska data för D-sub-kontakt

Anslutningsvinkel	180°	BUS, kabelgränssnitt	M12 A-kodat, stift + uttag
BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hona	Datahastighet	1 Mbps
Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande	Kapslingsmaterial	ZnAl
Låsning	UNC4-40	Programmeringsgränssnitt	Nej
Skyddsklass	IP30	Stickcykler	≥ 200
Temperaturområde kapsling	-20...+70 °C	Termineringsmotstånd finns	Ja

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ccc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN