

**WQB WPD X04/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 31.50, Izolované: Ano, 135 A, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">1561980000</a>
Typ	WQB WPD X04/2
GTIN (EAN)	4050118367317
Množství	20 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 15:23:04 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WQB WPD X04/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,772 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0,551 inch
Šířka	49,3 mm	Šířka (v palcích)	1,941 inch
Čistá hmotnost	11,4 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Šedá
----------	-------	---------	------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přišroubováno	Typ montáže	Zapojeno
Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	135 A
-----------------	-------

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	31,5 mm
-----------------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přišroubováno	Počet pólů	2
-------------------	---------------	------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	