


WQB WPD X04/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 31.50, Izolované: Ano, 135 A, Šedá
Objednací číslo	1561990000
Typ	WQB WPD X04/3
GTIN (EAN)	4050118367324
Množství	20 ks

WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,772 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0,551 inch
Šířka	80,2 mm	Šířka (v palcích)	3,157 inch
Čistá hmotnost	18,6 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Šedá
----------	-------	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přišroubováno	Typ montáže	Zapojeno
Typ upevnění	Zapojeno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovitý proud	135 A
-----------------	-------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	31,5 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přišroubováno	Počet pólů	3
-------------------	---------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Max. 135 A je možné pouze se středním přívodem
----------------------	--

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	