

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	TwinMark, Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, gul
Art.nr.	1562690000
Typ	HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M
GTIN (EAN)	4050118367522
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:35:20 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Bredd	15,1 mm	Byggbredd (tum)	0,594 inch
Längd	75 000 mm	Bygglängd (tum)	2 952,75 inch
Nettovikt	1 377 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Krympslang, rulle
Antal märkningar per kombination	1 Krympslang, rulle = Ledar- och kabelmärkning	
Antal per rulle	1	
Bredd	15,1 mm	
Färgkod	gul	
Halogener	Nej	
Längd	75 000 mm	
Material	Polyolefin	
Skrivna tecken	utan	
Temperaturområde för användning	-55...105 °C	
Temperaturområde för användning max.	105 °C	
Temperaturområde för användning min.	-55 °C	
Typ av märkning	neutral	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Krympmån	2:1
Ledararea	4 - 16 mm ²	Ledardiameter, max.	16 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Ledarytterdiameter	4,8 - 9,5 mm
Ledarytterdiameter, max.	9,5 mm	Ledarytterdiameter, min.	4,8 mm
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Yttre rullhållare 1302920000 behövs
--------------------	-------------------------------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Kataloger	Catalogues in PDF-format

Skapandedatum den 20 maj 2024 07:35:20 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ THM MMP ROLLER 30

Art.nr. [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Förp. 1 Stück

Typ THM MMP ROLLER 115

Art.nr. [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Förp. 1 Stück

Typ THM MMP EXT.RH

Art.nr. [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Förp. 1 Stück

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ RIBBON HSS HF EL 40/300 ... Artikelbeteckning

Art.nr. [1426210000](#)

Färgband

GTIN (EAN) 4050118228823

Förp. 1 Stück

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****THM MULTIMARK PLUS**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück