

**HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení vodičů a kabelů, 3.2 - 6.4 mm, Zelená
Objednací číslo	<a href="#">1562980000</a>
Typ	HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M
GTIN (EAN)	4050118367737
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,035 inch
Šířka	10,7 mm	Šířka (v palcích)	0,421 inch
Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Čistá hmotnost	409 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Barevný	Zelená	Délka	30 000 mm
Halogen	Ne	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
Rozsah provozní teploty, max.	105 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C
Tištěné znaky	bez	Typ tisku	prázdný
Šířka	10,7 mm		

## Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez připojeného vodiče	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	6 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Rychlost smršťování	2:1
Vnější prům. vodiče	3,2 - 6,4 mm	Vnější prům. vodiče, max.	6,4 mm
Vnější prům. vodiče, min.	3,2 mm		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Důležitá poznámka

Informace o produktu	Externí válcový držák 1302920000 je nezbytný
----------------------	--

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a> <a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> <a href="#">EN 45545-2:2020</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6426210000</a>	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118228823	
Množství	1 ks	

### THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	<a href="#">6357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

Typ	THM MMP ROLLER 30
Objednací číslo	<a href="#">6357430000</a>
GTIN (EAN)	4050118160253
Množství	1 ks

Typ	THM MMP EXT.RH
Objednací číslo	<a href="#">6302920000</a>
GTIN (EAN)	4050118102307
Množství	1 ks

**HSS-HF 3.2-6.4 EL G30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednávací číslo	<a href="#">6672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks