

HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 9.5 - 19.1 mm, grön
Art.nr.	1563030000
Typ	HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M
GTIN (EAN)	4050118367652
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1,5 mm	Byggdjup (tum)	0,059 inch
Bredd	30,9 mm	Byggbredd (tum)	1,217 inch
Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Nettovikt	1 137 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal per rulle	1	Bredd	30,9 mm
Färgkod	grön	Halogener	Nej
Längd	30 000 mm	Material	Polyolefin
Skrivna tecken	utan	Temperaturområde för användning	-55...105 °C
Temperaturområde för användning max.	105 °C	Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Typ av märkning	neutral		

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Krympmån	2:1
Ledararea	16 - 70 mm ²	Ledardiameter, max.	70 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	9.5 - 19.1 mm
Ledarytterdiameter, max.	19,1 mm	Ledarytterdiameter, min.	9,5 mm
Rekommenderad krymptemperatur	90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Yttre rullhållare 1302920000 behövs
--------------------	-------------------------------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN ISO 4589-2 1999 EN 45545-2:2020
Kataloger	Catalogues in PDF-format

HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Artikelbeteckning
Art.nr.	1426210000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118228823	
Förp.	1 Stück	

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

HSS-HF 9.5-19.1 EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück
Typ	THM MMP EXT.RH
Art.nr.	1302920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Förp.	1 Stück
Typ	THM MMP ROLLER 30
Art.nr.	1357430000
GTIN (EAN)	4050118160253
Förp.	1 Stück