

FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

Verzió	SAK sorozat, Imbuszcsavar, Csavarok, Pólusszám: 1
Rendelési szám	1567480000
Típus	FKSC M4X6 D8/SW2
GTIN (EAN)	4008190033491
Qty.	100 Stück

FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7 mm	Mélység (coll)	0,276 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Nettó tömeg	0,6 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Acél	Felületi minőség	Egyéb
Szín	szürke		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavarok
----------	----------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Általános

Felületi minőség	Egyéb	Pólusszám	1
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	CAT 5 ENCL 17/18 EN