

## VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	<a href="#">1569030000</a>
Typ	VG 29-K68
GTIN (EAN)	4008190142872
Förp.	20 Stück

## VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	41 mm	Bygghöjd (tum)	1,614 inch
Längd	52 mm	Bygglängd (tum)	2,047 inch
Nettovikt	34,8 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 29	Gängningslängd	11 mm
Gängstigning	1,59 mm	Halogener	Ja
Kabeldiameter utsidan max.	25 mm	Kabeldiameter utsidan min.	18 mm
Material	Polyamid 6	Nyckelbredd	42 mm
Nyckelbredd 1	42 mm	Silikon	Nej
Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Skyddsklass (UL)	Type 4X
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kontramutter, max.	9,5 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	8,5 Nm
Vridmoment kupolmutter, max.	10,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	9,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	9,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	8,5 Nm
Åtdragningsmoment	9 Nm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260 - BS 17	Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260 - BS 17
DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data - STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

Skapandedatum den 20 maj 2024 06:34:17 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG29-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 29, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352868	
Förp.	50 Stück	

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG29-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 29, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352769	
Förp.	50 Stück	

## VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plastlåsmuttrar, grå



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG29-K GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1698230000</a>	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 29, 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190884765	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	50 Stück	