

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Verzió	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 42, 13 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Rendelési szám	1569050000
Típus	VG 42-K68
GTIN (EAN)	4008190178932
Qty.	10 Stück

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	53,5 mm	Magasság (coll)	2,106 inch
Hossz	66,5 mm	Hossz, inch	2,618 inch
Nettó tömeg	86,4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...100 °C
-------------------	-----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260 - BS 19	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260 - BS 19
Tanúsító intézet	DNV, UL, cULus		

Általános információk

AF 1. méret	60 mm	AF mérete	60 mm
Anyag	Poliamid 6	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	14,5 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	13,5 Nm	Halogén	Igen
Kábel külső átmérője, max.	38 mm	Kábel külső átmérője, min.	30 mm
Külső menet	PG 42	Meghúzási nyomaték	14 Nm
Menet hossza	13 mm	Menetemelkedés	1,59 mm
Protection class (UL)	Type 4X	Rögzítőanya nyomatéka, max.	14,5 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	13,5 Nm	Szilikon	Nem
Tömszelencék	PG	Tömítőbetét	CR
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Zárt anya nyomatéka, max.	21 Nm
Zárt anya nyomatéka, min.	19 Nm	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9,1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
Engineering Data	CAD data - STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

A létrehozás dátuma 2024. május 30. 0:03:01 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG42-NP	Verzió
Rendelési szám	1719620000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 42, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352882	
Qty.	10 Stück	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG42-PO	Verzió
Rendelési szám	1719520000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 42, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352783	
Qty.	10 Stück	

VG 42-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG42-K GR	Verzió
Rendelési szám	1698250000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 42, 8 mm, Poliamid 6
GTIN (EAN)	4008190884789	(PA6 - GF30)
Qty.	25 Stück	