

VG 16-MS68**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1569100000
Typ	VG 16-MS68
GTIN (EAN)	4008190051969
Förp.	25 Stück

VG 16-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	28 mm	Bygghöjd (tum)	1,102 inch
Längd	34,5 mm	Bygglängd (tum)	1,358 inch
Nettovikt	35,8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG, PG 16	Gänga (yttre)	PG 16
Gängningslängd	6,5 mm	Gängstigning	1,41 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	14 mm
Kabeldiameter utsidan min.	10 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	24 mm	Nyckelbredd 1	24 mm
Nyckelbredd 2	24 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	11,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	10,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	7,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	6,5 Nm
Åtdragningsmoment	7 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260	DEF Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 2 maj 2024 13:04:28 CEST

Katalogversion 20.04.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VG 16-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00
---	---

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
----------------------	---------------------------------

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

Broschyrer	
------------	--

VG 16-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG16-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719580000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 16, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352844	
Förp.	100 Stück	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG16-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719480000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 16, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352745	
Förp.	100 Stück	

VG 16-MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG16-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1694110000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 16, 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190872274	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	