

## VG 21-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1569110000</a>
Typ	VG 21-MS68
GTIN (EAN)	4008190168469
Förp.	25 Stück

Skapandedatum den 2 maj 2024 15:32:24 CEST

Katalogversion 20.04.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## VG 21-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	32,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,28 inch
Längd	39,7 mm	Bygglängd (tum)	1,563 inch
Nettovikt	63,76 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG, PG 21	Gänga (yttre)	PG 21
Gängningslängd	7,2 mm	Gängstigning	1,59 mm
Halogener	Ja	Kabeldiameter utsidan max.	18 mm
Kabeldiameter utsidan min.	13 mm	Material	Mässing, förnicklad
Nyckelbredd	30 mm	Nyckelbredd 1	30 mm
Nyckelbredd 2	30 mm	O-Ring	NBR
Plintinsats	Polyamid	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Skyddsklass (UL)	Type 4X	Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Tätning	NBR	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kupolmutter, max.	17,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	16,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	10,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	9,5 Nm
Åtdragningsmoment	10 Nm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD)	E-14047	Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260
Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260	DEF   Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 2 maj 2024 15:32:24 CEST

Katalogversion 20.04.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## VG 21-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00</a>
---	---

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
----------------------	---------------------------------

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

Broschyrer	
------------	--

## VG 21-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG2 1-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719590000</a>	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 21, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352851	
Förp.	100 Stück	

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG2 1-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719490000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 21, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352752	
Förp.	100 Stück	

## VG 21-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG21-MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1719200000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 21, 3.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352424	Mässing, förnicklad
Förp.	100 Stück	