

**VG 29-MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similar a la ilustración**

Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Datos generales para pedido**

Versión	VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), latón, niquelado
Código	<a href="#">1569120000</a>
Tipo	VG 29-MS68
GTIN (EAN)	4008190176419
Cantidad	10 Pieza

## VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Altura	48,5 mm	Altura (pulgadas)	1,909 inch
Longitud	46,5 mm	Longitud (pulgadas)	1,831 inch
Peso neto	133,3 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C
-------------------------	-----------------

## Datos generales

Aplicación del cierre	CR	Borne	Poliamida
Calibre de llave 1	40 mm	Calibre de llave 2	40 mm
Diámetro del cable exterior, máx.	25 mm	Diámetro del cable exterior, mín.	18 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	Gama de temperaturas de servicio, mín.	-40 °C
Halógenos	Sí	Junta	NBR
Junta tórica	NBR	Longitud de rosca	8 mm
Material	latón, niquelado	Par de apriete	15 Nm
Par de apriete pieza de conexión, máx.	15,5 Nm	Par de apriete pieza de conexión, mín.	14,5 Nm
Par de apriete tuerca de sombrerete, máx.	31 Nm	Par de apriete tuerca de sombrerete, mín.	29 Nm
Paso de rosca	1,59 mm	Prensaestopas	PG, PG 29
Tipo de protección	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tipo de protección (UL)	Type 4X
Tipo de protección con GWDR	IP67, IP68 - 5 bar (30 min)	Tuerca (externa)	PG 29
calibre de llave	40 mm		

## Números de certificación de prensaestopas

Condiciones de aprobación	DNV, UL, cULus	Núm. de certificación de prensaestopas (GERMLLOYD)	E-14047
Núm. de certificación de prensaestopas (UL)	E-199260	Núm. de certificación de prensaestopas (cULus)	E-199260


## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Fecha de creación 18 de mayo de 2024 2:34:14 CEST

## VG 29-MS68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	

## VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Junta hermética de neopreno: GWDR NP



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG29-NP	Versión
Código	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (junta hermética - neopreno), Anillo para junta, PG 29,
GTIN (EAN)	4008190352868	Neopreno
Cantidad	50 Pieza	

## Tuercas de bloqueo de latón, niqueladas



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

Tipo	SKMU PG29-MS	Versión
Código	<a href="#">1719210000</a>	SKMU MS (contratuerca de latón), Contratuerca, PG 29, 4 mm, latón,
GTIN (EAN)	4008190352431	niquelado
Cantidad	50 Pieza	

## VG 29-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Junta hermética de polietileno: GWDR PO



Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

## Datos generales para pedido

Tipo	GWDR PG29-PO	Versión
Código	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 29,
GTIN (EAN)	4008190352769	Polietileno
Cantidad	50 Pieza	