

WQB B/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, černá
Objednací číslo	1579020000
Typ	WQB B/3
GTIN (EAN)	4008190062392
Množství	50 ks

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,098 inch
Výška	23,5 mm	Výška (v palcích)	0,925 inch
Šířka	15,28 mm	Šířka (v palcích)	0,602 inch
Čistá hmotnost	0,95 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, max.	70 °C
--------------------	----------------	-------------------------------	-------

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	černá
----------	----------------	---------	-------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovité napětí	800 V
------------------	-------

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	24 A	Počet propojených svorkovnic	3
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	3
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format