

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, svart
Art.nr.	1579020000
Typ	WQB B/3
GTIN (EAN)	4008190062392
Förp.	50 Stück

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	2,5 mm	Byggdjup (tum)	0,098 inch
Höjd	23,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,925 inch
Bredd	15,28 mm	Byggbredd (tum)	0,602 inch
Nettovikt	0,95 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktigt driftstemperatur, max.	70 °C
-----------------	----------------	----------------------------------	-------

Allmänt

Antal poler	3	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	800 V		
--------------	-------	--	--

Materialdata

Material	Koppar förtennad	Färgkod	svart
----------	------------------	---------	-------

Mått

Delning i mm (P)	5,1 mm		
------------------	--------	--	--

Systemparametrar

Utförande	för plintar		
-----------	-------------	--	--

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Överkoppling

Antal överkopplade plintar	3	Märkström flerpolig	24 A
Typ	Överkoppling		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse		
------	-------------	--	--

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format