

KLBU 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Stínění a uzemnění

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel
Objednací číslo	1600490000
Typ	KLBU 10-20
GTIN (EAN)	4008190151874
Množství	10 ks

KLBUE 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1,024 inch
Šířka	24 mm	Šířka (v palcích)	0,945 inch
Čistá hmotnost	29,848 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení
-------	-----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Sběrnice	Typ upevnění	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ano		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	25 mm
-----------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	20 mm	Průměr kabelu, min.	10 mm
---------------------	-------	---------------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Sběrnice
-------------------	----------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Attestation of Conformity
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

Datum vytvoření 17. května 2024 17:03:00 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KLBUE 10-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 1	Verze
Objednací číslo	6068700000	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 6	Verze
Objednací číslo	6080200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 5	Verze
Objednací číslo	6080100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 3/H/N	Verze
Objednací číslo	6715970000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ks	

Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	6348900000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	